


品番 : EA617DD-10

品名 : 1/2"DRx10mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/25 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0389ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	54KK-10
差込角	1/2"		
ボールポイント付			
対辺	10mm	重量	120g
全長(L1;mm)	100	軸長(L2;mm)	62
ソケット部外径(d;mm)	22.7		
頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット			
25°まで傾けて回すことができます			
※本締めはできません。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.