品番: EA617DD-5

品名: 1/2"DRx 5mm/100mm [Ball Hex]ビットソケット



販売価格	4,120円 (税抜)/ 4,532円(税込)				
カタログ価 格	4,120円(税抜)/4,532円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/26 20:20現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0395ページ				















仕様

メーカーSTAHLWILLE (スタビレー)型番54KK-5差込角1/2"「ボールポイント付サンクリントの車量75g全長(L1;mm)100軸長(L2;mm)62ソケット部外径(d;mm)22.7「頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット25°まで傾けて回すことができます※本締めはできません。							
ボールポイント付 対辺 5mm 重量 75g 全長(L1;mm) 100 軸長(L2;mm) 62 ソケット部外径(d;mm) 22.7 頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット	メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	54KK-5			
対辺5mm重量75g全長(L1;mm)100軸長(L2;mm)62ソケット部外径(d;mm)22.7「加大な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット25°まで傾けて回すことができます	差込角	1/2"					
全長(L1;mm) 100 軸長(L2;mm) 62 ソケット部外径(d;mm) 22.7 頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット 25°まで傾けて回すことができます	ボールポイント付						
ソケット部外径(d;mm) 22.7 頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット 25°まで傾けて回すことができます	対辺	5mm	重量	75g			
頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット 25°まで傾けて回すことができます	全長(L1;mm)	100	軸長(L2;mm)	62			
25°まで傾けて回すことができます	ソケット部外径(d;mm)	22.7					
	頑丈な圧入式の1/2"DRボールポイントヘックスビットソケット						
※本締めはできません。	25°まで傾けて回すことができます						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.