

品番 : EA617DE-8

品名 : 1/2"DRx 8mm/238mm [Ball Hex]ビットソケット



販売価格	7,320円(税抜) / 8,052円(税込)		
カタログ価格	7,320円(税抜) / 8,052円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/25 10:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0389ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	1054KK-8
差込角	1/2"		
ボールポイント付			
サイズ	8mm	全長(L1;mm)	238
軸長(L2;mm)	200	ソケット部外径(d;mm)	22.7
重量	154g		
頑丈な圧入式の1/2"SQボールポイントロングヘックスビットソケット			
25°まで傾けて回すことができます			
※本締めはできません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.