


品番 : EA617DG-38

品名 : 3/8"DR/310mm T型スライドハンドル



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0421ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" → 6.35mm	3/8" → 9.52mm
1/4" → 12.7mm	1/2" → 19.05mm
1" → 25.4mm	1 1/2" → 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	52392
差込角	3/8"	全長(mm)	310
ハンドル幅(mm)	180		
早回し構造			
グリップはスライドが可能。 グリップをスライドする事で安全に高いトルクをかけられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.