


品番 : EA617DH-4

品名 : 3/8"DRx 4 mm [-]ビットソケット



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



インチ・ミリ換算表	
1/2" = 12.7mm	3/8" = 9.53mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	22832
差込角	3/8"	刃幅×刃厚(mm)	(-)4.0×0.8
全長(mm)	49	軸長	23mm
外径	18mm	各部サイズ	●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):18

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.