

品番 : EA617DJ-114

品名 : 3/8"DRx14mm ソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| カタログ価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 29 (2026/06/11 18:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------|--|-----------|--------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12369 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 14mm |
| 全長 | 25mm | ソケット先端部外径 | 19.5mm |
| ソケット差込部外径 | 19.5mm | ソケット深さ | 12.0mm |
| 12ポイントソケット | | | |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 | | | |
| ミラー仕上げ | | | |
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):25.0●先端部ソケット 外径(D1;mm):19.5●差込部ソケット 外径(D2;mm):19.5●ソケット深さ (T;mm):12.0 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.