

品番 : EA617DJ-20

品名 : 3/8"DRx20mm ソケット



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 650円(税抜) / 715円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 650円(税抜) / 715円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2026/06/11 18:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                     |  |        |        |
|---------------------|--|--------|--------|
| メーカー                | SIGNET(シグネット)  | 型番     | 12320  |
| 差込角                 | 3/8"   | 対辺(mm) | 20     |
| 外径                  | 28.0mm   | 全長     | 28.5mm |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ |  |        |        |
| 6ポイントソケット           |  |        |        |
| ミラー仕上げ              |  |        |        |
| 各部サイズ               | ●全長(L;mm):28.5●先端部ソケット<br>外径(D1;mm):28.0●差込部ソケット<br>外径(D2;mm):28.0●ソケット深さ<br>(T;mm):16.5 |        |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.