

品番 : EA617DL-103

品名 : 3/8"DRx 7/16" ディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 650円(税抜) / 715円(税込) | | |
| カタログ価格 | 650円(税抜) / 715円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/06/11 19:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------------|-----------|-------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12202 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 7/16" |
| 全長 | 64mm | ソケット先端部外径 | 16mm |
| ソケット差込部外径 | 17mm | ソケット深さ | 30mm |

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):16●差込部外径(D2;mm):17●ソケット深さ(T;mm):30 | | |
|-------|--|--|--|

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA687BT-104 コメント 3/8"sqx7/16" ディープソケット |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.