

品番 : EA617DL-105

品名 : 3/8"DRx 9/16" ディープソケット



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/11 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12204
差込角	3/8"	対辺	9/16"
全長	64mm	ソケット先端部外径	20mm
ソケット差込部外径	20mm	ソケット深さ	28mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。


ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):20●差込部外径(D2;mm):20●ソケット深さ(T;mm):28		
-------	--	--	--

代替品

	品番	EA687BT-106
	コメント	3/8"sqx9/16" ディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.