

品番：EA617DL-108

品名：3/8"DRx 3/ 4" ディープソケット



販売価格	1,070円(税抜)／1,177円(税込)		
カタログ価格	1,070円(税抜)／1,177円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/15 11:47現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12207
差込角	3/8”	対辺	3/4”
全長	64mm	ソケット先端部外径	26mm
ソケット差込部外径	26mm	ソケット深さ	24mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):26●差込部外径(D2;mm):26●ソケット深さ(T;mm):24		

代替品

	品番 EA687BT-109 コメント 3/8¥"sqx3/4¥" ディーフソケット
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.