

品番：EA617DL-110

品名：3/8"DRx 7/ 8" ディープソケット

	販売価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
	カタログ価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 08:57現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12209
差込角	3/8”	対辺	7/8”
全長	64mm	ソケット先端部外径	30mm
ソケット差込部外径	30mm	ソケット深さ	30mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):30●差込部外径(D2;mm):30●ソケット深さ(T;mm):30		

代替品

	品番 コメント	EA687BT-111 3/8¥"sqx7/8¥" ディーフソケット
--	------------	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.