

品番 : EA617DL-20

品名 : 3/8"DRx20mm ディープソケット



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 21 (2026/04/23 13:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0422ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                              |  |           |       |
|------------------------------|--|-----------|-------|
| メーカー                         | SIGNET(シグネット)  | 型番        | 12420 |
| 差込角                          | 3/8"   | 対辺        | 20mm  |
| 全長                           | 63.5mm   | ソケット先端部外径 | 28mm  |
| ソケット差込部外径                    | 28mm   | ソケット深さ    | 30mm  |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 |  |           |       |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。         |  |           |       |
| 6ポイントソケット                    |  |           |       |
| ミラー仕上げ                       |  |           |       |
| 各部サイズ                        | ●全長(L;mm):63.5●先端部外径(D1;mm):28●差込部外径(D2;mm):28●ソケット深さ(T;mm):30 |           |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.