

品番 : EA617DL-24

品名 : 3/8"DRx24mm ディープソケット



販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2025/05/15 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0428ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	12424
差込角	3/8"	対辺	24mm
全長	63.5mm	ソケット先端部外径	32mm
ソケット差込部外径	32mm	ソケット深さ	30mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):63.5●先端部外径(D1;mm):32●差込部外径(D2;mm):32●ソケット深さ(T;mm):30		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.