


品番 : EA617DM-510

品名 : 3/8"DR/T10x49mm [Hexlobe]ビットソケット



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/23 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0422ページ		




インチ・ミリ換算表	
1/4" = 6.35mm	3/8" = 9.53mm
1/2" = 12.7mm	1/2" = 12.7mm
1" = 25.4mm	1 1/2" = 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	22861
差込角	3/8"	サイズ	T10
全長	49mm	軸長	23mm
外径	17.8mm	重量(g)	34.2
各部サイズ	●先端部外径(mm):2.72●全長(L1; mm):49●軸長(L2; mm):23●外径(D; mm):17.8		

代替品

	品番 EA687BM-310 コメント 3/8"DR/T10x50mm TORX ビットソケット
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.