

品番 : EA617DV-20

品名 : 1/2"DRxT20[Torx]ビットソケット(イジリ止付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,490円(税抜) / 4,939円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,490円(税抜) / 4,939円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/08/27 05:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0396ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 54TXB-T20 |
| 差込角 | 1/2" | | |
| イジリ止付 | | | |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |
| サイズ | T20 | 全長 | 55mm |
| 先端外形寸法(mm) | 3.8 | 全長(L1;mm) | 55 |
| 軸長(L2;mm) | 17 | ソケット部外径(d;mm) | 22.7 |
| 重量 | 70g | ねじサイズ | M4-5 |
| 頑丈な圧入式の1/2"DRいじり止め付きヘクスロービットソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.