品番: EA617DX-10

品名: 1/2"DRx10mm ソケット



販売価格	550円(税抜)/605円(税込)				
カタログ価 格	550円(税抜)/605円(税込)				
在庫数	最新在庫: 12 (2025/11/07 01:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0430ページ				











仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13310			
差込角	1/2"	対辺(mm)	10			
外径	15.0mm	全長	38mm			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ						
6ポイントソケット						
ミラー仕上げ						
各部サイズ ◆全長(L;mm):38●先端部ソケット 外径(D1;mm):15.0●差込部ソケット 外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T;mm):14						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.