

品番：EA617DX-110

品名：1/2"DRx10mm ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| カタログ価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 16:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0424ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--|--------|-------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13365 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 10 |
| 外径(mm) | 15 | 全長 | 38mm |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | | | |
| 12ポイントソケット | | | |
| ミラー仕上げ | | | |
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):38●先端部ソケット 外径(D1;mm):15.0●差込部ソケット 外径(D2;mm):22●ソケット深さ(T; mm):14 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.