

品番 : EA617DY-10

品名 : 1/2"DRx10mm ディープソケット



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/11 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0424ページ		



#### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13410
差込角	1/2"	対辺(mm)	10
外径(mm)	15	全長	77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
6ポイントソケット			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
表面は美しいミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):15●ソケット外径(D2差込部;mm):22●ソケット深さ(T;mm):22		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.