



品番：EA617DY-110

品名：1/2"DRx15/16" ディープソケット



販売価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/22 05:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13210
差込角	1/2"	対辺	15/16"
外径(mm)	32	全長	77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
表面は美しいミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):32●ソケット外径(D2差込部;mm):32●ソケット深さ(T;mm):33		

代替品

	品番 EA687CT-111 コメント 1/2¥"sqx15/16¥" ディープソケット
--	---

