

品番：EA617MF-1

品名：1/4"DRx125mm ラチェットハンドル



販売価格	6,710円(税抜)／7,381円(税込)		
カタログ価格	6,710円(税抜)／7,381円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/26 23:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0432ページ		



仕様

差込角	1/4"	ギア数	90歯
送り角	4°	全長(mm)	125
重量(g)	112	材質	本体:クロムバナジウム鋼 グリップ:TPEプラスチック
ラチェットの送り角度はわずか4°で細かな送り操作が可能			
ロック式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。			
左右切替式			
グリップエンドにセーフティループ取付穴を設けた安全対策仕様			
TPEプラスチック製のグリップは特に滑りにくく、しっかりとトルクをかけられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.