

品番 : EA617VA-34

品名 : 1"DRx34mm ソケット



販売価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
カタログ価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 14:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-34
重量(g)	398	差込角	1"
対辺(mm)	34	外径(mm)	47
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプ			
ソケット部外径(d1; mm)	47	差込部外径(d2; mm)	43
ソケット奥内径(d3; mm)	31	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	24
最大奥行き(t2; mm)	34	重量	398g
全長(L1; mm)	67		
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.