

品番：EA617VA-41

品名：1"DRx41mm ソケット



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/26 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0397ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-41
差込角	1"	対辺(mm)	41
全長(L1;mm)	70	外径(mm)	55.5
ソケット部外径(d1;mm)	55.5	差込部外径(d2;mm)	48
ソケット奥内径(d3;mm)	36	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	30
最大奥行き(t2;mm)	37.5	重量	520g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプ			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.