品番: EA617VA-65

品名: 1"DRx65mm ソケット



販売価格	33,500円(税抜)/36,850円(税込)				
カタログ価 格	33,500円(税抜)/36,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 05:49現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0397ページ				













## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-65
差込角	1"	対辺(mm)	65
最大奥行き(t2; mm)	68.5	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	40
重量(g)	1917	ソケット奥内径(d3; mm)	58
差込部外径(d2;mm)	60	ソケット部外径(d1; mm)	87
全長(L;mm)	105		
C# 11 / →°			

## 6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.