品番: EA617VA-80

品名: 1"DRx80mm ソケット



販売価格	48,300円(税抜) / 53,130円(税込)				
カタログ価 格	48,300円(税抜)/53,130円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 06:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0397ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	60-80
全長(L;mm)	120	差込角	1"
ソケット部外径(d1; mm)	108	対辺(mm)	80
差込部外径(d2;mm)	60	ソケット奥内径(d3; mm)	73
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	48	最大奥行き(t2;mm)	83.5
重量	2863g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.