

品番 : EA617VE-27

品名 : 1"DR/27x90mm [INHEX]ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/22 15:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0390ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 64-27 |
| 差込角 | 1" | 対辺(mm) | 27 |
| 全長(L1;mm) | 90 | 軸長(L2;mm) | 25 |
| ソケット部外径(d;mm) | 49 | 重量 | 827g |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |
| 頑丈な圧入式の1"DRショートヘックスビットソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.