

品番 : EA617WC-103

品名 : 3/4"DRx7/8" ソケット



販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLMILLE(スタビレー)	型番	55A-7/8
差边角	3/4"	対辺(インチ)	7/8
外径(mm)	33		
手締め時に便利なローレット加工			
全長(L1;mm)	51	ソケット部外径(d1;mm)	33
差込部外径(d2;mm)	34.7	ソケット奥内径(d3;mm)	21
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	18	最大奥行き(t2;mm)	24.5
重量	240g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

