

品番 : EA617WC-108

品名 : 3/4"DRx1.1/4" ソケット



販売価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
カタログ価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-1.1/4
対辺(インチ)	1.1/4	外径(mm)	44.5
差込角(°SQ)	3/4	全長(L;mm)	58
ソケット部外径(d1;mm)	44.5	差込部外径(d2;mm)	38
ソケット奥内径(d3;mm)	30.5	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	22
最大奥行き(t2;mm)	32.6	重量	339g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.