

品番 : EA617WC-108

品名 : 3/4"DRx1.1/4" ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,160円(税抜) / 6,776円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,160円(税抜) / 6,776円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/13 02:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0390ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                       |                    |                    |           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| メーカー                  | STAH LWILLE(スタビレー) | 型番                 | 55A-1.1/4 |
| 対辺(インチ)               | 1.1/4              | 外径(mm)             | 44.5      |
| 差込角(°SQ)              | 3/4                | 全長(L;mm)           | 58        |
| ソケット部外径(d1;mm)        | 44.5               | 差込部外径(d2;mm)       | 38        |
| ソケット奥内径(d3;mm)        | 30.5               | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 22        |
| 最大奥行き(t2;mm)          | 32.6               | 重量                 | 339g      |
| 12角タイプ                |                    |                    |           |
| AS-drive(面接触)タイプのソケット |                    |                    |           |
| 手締め時に便利なローレット加工       |                    |                    |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.