品番: EA617WC-108

品名: 3/4"DRx1·1/4" ソケット



販売価格	<b>6,200円</b> (税抜)/ 6,820円(税込)				
カタログ価 格	6,200円(税抜)/6,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 17:25現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0397ページ				









## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-1.1/4
対辺(インチ)	1.1/4	外径(mm)	44.5
差込角("SQ)	3/4	全長(L;mm)	58
ソケット部外径(d1; mm)	44.5	差込部外径(d2;mm)	38
ソケット奥内径(d3; mm)	30.5	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	22
最大奥行き(t2;mm)	32.6	重量	339g
1.7.7.4.0			

## 12角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのソケット

手締め時に便利なローレット加工

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.