

品番 : EA617WC-116

品名 : 3/4"DRx1.13/16" ソケット



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55A-1.13/16
対辺(インチ)	1.13/16	差込角("SQ)	3/4
全長(L;mm)	73	ソケット部外径(d1; mm)	61.5
差込部外径(d2;mm)	40	ソケット奥内径(d3; mm)	33
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	34	最大奥行き(t2;mm)	43.5
重量	585g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.