品番：EA617WC-19

品名：3/4"DRx19mm ソケット

販売価格	4,540円（税抜）／ 4,994円（税込）			
カタログ価格	4,540円（税抜）／4,994円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/17 11:10現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0397ページ			







仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	55-19
差込角	3/4”	対辺	19mm
外径	28.5mm	サイズ(mm)	19
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1;mm)	28.5
差込部外径(d2;mm)	34.7	ソケット奥内径(d3;mm)	17
最大奥行き(t2;mm)	26	重量	183g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.