

品番 : EA617WC-27

品名 : 3/4"DRx27mm ソケット



販売価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
カタログ価格	5,180円(税抜) / 5,698円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/22 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-27
差込角	3/4"	対辺(mm)	27
外径	38.5mm	全長(L;mm)	54
ソケット部外径(d1; mm)	38.5	差込部外径(d2;mm)	38
ソケット奥内径(d3; mm)	24	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	20
最大奥行き(t2;mm)	26.8	重量	263
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.