

品番：EA617WC-50

品名：3/4"DRx50mm ソケット



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	55-50
差込角	3/4"	対辺(mm)	50
外径	66mm	全長(L;mm)	80
ソケット部外径(d1; mm)	66	差込部外径(d2;mm)	40
ソケット奥内径(d3; mm)	33	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	34
最大奥行き(t2;mm)	48.5	重量	769g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)タイプのソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.