

品番 : EA617WD-100

品名 : 3/4"DRxT100 [TORX] ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,200円(税抜) / 15,620円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,200円(税抜) / 15,620円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 11:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0390ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 59TX-T100 |
| 重量(g) | 474 | 差込角 | 3/4" |
| サイズ | T100 | 全長(L1;mm) | 80 |
| 先端外形寸法(mm) | 22.1 | 軸長(L2;mm) | 25 |
| ソケット部外径(d;mm) | 40 | 重量 | 474g |

頑丈な圧入式の3/4"DRヘクスローブビットソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.