


品番 : EA617WE-24

品名 : 3/4"DRx24mm ディープソケット



販売価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
カタログ価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/08/25 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0397ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	56-24
対辺(mm)	24	外径(mm)	34
差込角	3/4"	全長(L;mm)	90
ソケット部外径(d1;mm)	34	差込部	34.7
ソケット奥内径(d3;mm)	21	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	40
最大奥行き(t2;mm)	63.6	重量	341g

6角タイプ

AS-drive(面接触)タイプのディープソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.