

品番 : EA617WF-16

品名 : 3/4"DRxM16 [XZN] ビットソケット



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/04 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0390ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	59X-M16
重量(g)	302	サイズ	M16
差込角	3/4"	先端幅	15.63mm
全長(L1;mm)	80	軸長(L2;mm)	25
ソケット部外径(d;mm)	34.7	重量	302g

頑丈な圧入式の3/4"DRトリスクエア(三重四角)ビットソケット

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.