


品番 : EA617XA-13

品名 : 1/4"DRx 13mm ソケット



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/28 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40D-13
差込角	1/4"	対辺(mm)	13
外径	18mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	17.8	差込部外径(d2;mm)	17.8
ソケット奥内径(d3; mm)	12	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9.5
最大奥行き(t2;mm)	14	重量	25g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.