品番: EA617XA-8

品名: 1/4"DRx 8 mm ソケット



販売価格	<b>1,410円</b> (税抜)/ 1,551円(税込)				
カタログ価 格	1,410円(税抜)/1,551円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/10 14:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0390ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40D-8
差込角	1/4"	対辺(mm)	8
外径	12mm	全長(L;mm)	23
ソケット部外径(d1; mm)	11.6	差込部外径(d2;mm)	11.6
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	8
最大奥行き(t2;mm)	13.1	重量	11g

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.