品番: EA617XB-1

品名: 1/4"DRx 3/16" ソケット



販売価格	1,500円 (税抜)/1,650円(税込)				
カタログ価 格	1,500円(税抜)/1,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0390ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40AD-3/16
差込角	1/4"	対辺	3/16"
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	7.6
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	4
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	4.5	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	9g		

手締めに便利なローレット加工

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.