品番: EA617XB-8

品名: 1/4"DRx 7/16" ソケット



販売価格	<b>1,630円</b> (税抜)/1,793円(税込)				
カタログ価 格	1,630円(税抜)/1,793円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 09:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40AD-7/16			
差込角	1/4"	対辺	7/16"			
手締めに便利なローレット加工						
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	15.8			
差込部外径(d2;mm)	15.8	ソケット奥内径(d3; mm)	10			
最大奥行き(t2; mm)	14.6	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	9			
重量	21g					
12角タイプ						

## 12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.