品番: EA617XC-10

品名: 1/4"DRx 10mm ソケット



販売価格	1,440円 (税抜)/1,584円(税込)				
カタログ価 格	1,440円(税抜)/1,584円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/10 14:48現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				



















仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-10
差込角	1/4"	対辺(mm)	10
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	14.3
差込部外径(d2;mm)	14.3	ソケット奥内径(d3; mm)	9
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	8	最大奥行き(t2;mm)	14.9
重量	17g		

6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

代替品



品番 EA617XA-10 コメント 同 12角 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.