

品番 : EA617XC-12

品名：1/4"DRx 12mm ソケット



販売価格	1,600円(税抜)／1,760円(税込)
カタログ価格	1,600円(税抜)／1,760円(税込)
在庫数	<b>最新在庫: 8</b> (2026/01/23 04:13現在)
商品入数	1
販売単位	個
カタログページ	0384ページ



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-12
差込角	1/4"	対辺(mm)	12
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1;mm)	16.5
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3;mm)	11
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9.5	最大奥行き(t2;mm)	14.3
重量	24		

## 6角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット

## 代替品



大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.