品番: EA617XC-13

品名: 1/4"DRx 13mm ソケット



販売価格	<b>1,500円</b> (税抜)/1,650円(税込)				
カタログ価 格	1,500円(税抜)/1,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/10 13:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				



















## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-13			
差込角	1/4"	対辺(mm)	13			
6角タイプ						
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット						
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	17.8			
差込部外径(d2;mm)	17.8	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	9.5			
最大奥行き(t2;mm)	14	重量	26g			
ソケット奥内径(d3; mm)	12					

## 代替品



品番 EA617XA-13 コメント 同 12角

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.