品番: EA617XC-3.2

品名: 1/4"DRx3.2mm ソケット




販売価格	<b>1,630円</b> (税抜)/1,793円(税込)				
カタログ価 格	1,630円(税抜)/1,793円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/10 13:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0390ページ				



















## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-3.2
差込角	1/4"	対辺	3.2mm
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	5.6
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	2.5
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	2	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	8g		

## 6角タイプ

手締め時に便利なローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.