


品番 : EA617XC-3.5

品名 : 1/4"DRx3.5mm ソケット



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40-3.5
差込角	1/4"	対辺	3.5mm
ソケット部外径(d1; mm)	6	差込部外径(d2; mm)	10.7
ソケット奥内径(d3; mm)	2.5	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	2.5
最大奥行き(t2; mm)	15	重量	8g
6角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット			
手締め時に便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.