

品番 : EA617XD-1

品名 : 1/4"DRx 1/8" ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/25 22:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0384ページ                      |      |   |



## 仕様

|  |                   |                     |         |
|--|-------------------|---------------------|---------|
| メーカー                                     | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番                  | 40A-1/8 |
| 差込角                                      | 1/4"              |                     |         |
| 手締め時に便利なローレット加工                          |                   |                     |         |
| 対刃(インチ)                                  | 1/8               | 全長(L; mm)           | 23      |
| ソケット部外径(d1; mm)                          | 5.6               | 差込部外径(d2; mm)       | 10.7    |
| ソケット奥内径(d3; mm)                          | 2.5               | ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 2       |
| 最大奥行き(t2; mm)                            | 15                | 重量                  | 7g      |
| 6角タイプ                                    |                   |                     |         |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRソケット |                   |                     |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.