品番: EA617XD-1C

品名: 1/4"DRx 5/32" ソケット



販売価格	<b>1,580円</b> (税抜)/1,738円(税込)					
カタログ価 格	1,580円(税抜)/1,738円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 18:18現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0390ページ					



















## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40A-5/32			
差込角	1/4"	対辺(インチ)	5/32			
外径	6.7mm					
6角タイプ						
全長(L;mm)	23	ソケット部外径(d1; mm)	6.7			
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	3.2			
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	3.5	最大奥行き(t2;mm)	15			
重量	9g					
手締め時に便利なローレット加工						
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRソケット						

## 株式会社エスコ