


品番 : EA617XG-10

品名 : 1/4"DRx 10mm [HPQ]ディーブソケット



販売価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
カタログ価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40DL-10
差込角	1/4"	対辺(mm)	10
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	14.3
差込部外径(d2; mm)	14.3	ソケット奥内径(d3; mm)	9
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9	最大奥行き(t2; mm)	41.9
重量	35g		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.