

品番 : EA617XG-101C

品名 : 1/4"DRx 5/32" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,540円(税抜) / 4,994円(税込)		
カタログ価格	4,540円(税抜) / 4,994円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 01:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40ADL-5/32
差込角	1/4"	対辺(インチ)	5/32
外径	6.7mm	全長	50mm
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	6.7
差し込み部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	3.2
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	4.5	最大奥行き(t2; mm)	42
重量	15g		

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.