品番: EA617XG-103

品名: 1/4"DRx 1/4" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,380円(税抜) / 4,818円(税込)				
カタログ価 格	4,380円(税抜)/4,818円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 08:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0390ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40ADL-1/4
差込角	1/4"	対辺	1/4"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	9.
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	5.2
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	6	最大奥行き(t2;mm)	42
重量	19g		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRディープソケット

代替品



品番 EA618VB-103

コメント 他メーカー品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.